



Decodifica TH75

Temporizz. ± 3%

Al mic. TH75 (TX)

PTT TH75 (TX)

Out. SP-TH75 (RX)

Solo Vox Soluz. A

(Con solo Vox)

(Alpin 5, 63% di +12V)

Solo Vox soluz. B

Per alimentare PTT-TH75 e tutti i TH75, (con solo Vox) utilizza LM338

Raddoppiatore (Con bassa Z in uscita) e offset 0

Monostabile Retriggerabile

RX * CX = Time (con 47n)

RU2a-ARI Carpi-V. 2 b-Marzo 2006-Ik4oly